




Návarný adaptér pro procesní senzory

WELDING ADAPT D60/G1



- 1 G1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
2 Těsnící plocha

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Montáž	pro tenké tloušťky stěn
Odolnost proti tlaku [bar]	25
Poznámka k tlakové odolnosti	pro propojení senzor - adaptér

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	156
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 60 mm
Těsnění	Těsnění

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------