




Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	16
MAWP (pro aplikace podle CRN)	[bar]	16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	269
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)	
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel	
Procesní připojení	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------