




Šroubovací adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 Aseptoflexní závit
- 2 Těsnící plocha adaptér Aseptoflex
- 3 Dichtkante Sensor



EC 1935/2004 FCM FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	50
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	187
Materiály		nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru		G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení		závitové připojení Aseptoflex
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------