


Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adaptér
- 2 Těsnění
- 3 únikový otvor
- 4 Těsnicí hrana



EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	25
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	142,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel	
Procesní připojení	Clamp DN38 (1,5")	
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	< 0,8 / 8	
Těsnění	metal na PEEK	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H3	

E33405



Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Příslušenství

Dodané položky

O kroužek: 1, EPDM

Upozornění

Obsah balení

1 ks