


Potrubní tvarovka procesního adaptéru DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Drážka pro O-kroužek DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Oblast nasazení

Provedení pro potrubí DN 40 (DIN 11866, Reihe A)

Odolnost proti tlaku [bar] 40

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Normy DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3

Mechanická data

Hmotnost [g] 399

Materiály nerezová ocel (1.4435 / 316L)

Připojení senzoru G 1/2 těsnící kužel

Procesní připojení Trubkové šroubení DN40 DIN 11864-1-A-BS

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí 0,4 / 4

Hygienický adaptér podle DIN11866 H3

E33408



Potrubní tvarovka procesního adaptéru DIN 11864

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Příslušenství

Dodané položky

O kroužek:, FKM

Upozornění

Obsah balení

1 ks