


Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

ADAPT IFM-DIN11851 DN32/1.25"



1 Těsnící hrana

EC 1935/2004 FCM 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	40
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	136
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4	
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario	
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN32 (1,25") DIN 11851	
Těsnění	kov na kov	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------