


Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33201 nebo E33401

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	16
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	165,5
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4404 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4	
Připojení senzoru	G 3/4	
Procesní připojení	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------