

Procesní adaptér Varivent


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33721

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnicí hrana

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	25
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	241,8
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru		Aseptoflex
Procesní připojení		Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866		H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------