



Procesní adaptér Varivent


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E33722

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar]	25
----------------------------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	475,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	Aseptoflex
Procesní připojení	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------