


Montážní adaptér pro procesní senzory

ADAPT IFM-APV

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Aseptoflexní závit

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	10
----------------------	-------	----

Mechanická data

Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	Aseptoflex
Procesní připojení	Příruba
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------