

Procesní adaptér pro SMS trubkové šroubení


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

Prodej ukončen

Náhradní artikly: E33732

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

Alternativní článek vyžaduje použití nového snímače s vnějším závitem Aseptoflex Vario



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	25
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	273,8
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru		Aseptoflex
Procesní připojení		SMS šroubové spojení DN50 (2")
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866		H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------