


Montážní adaptér pro procesní senzory

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

Oblast nasazení

Montáž	s O-kroužkem
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Způsob montáže	s O-kroužkem
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	Aseptoflex
Procesní připojení	Clamp DN25
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------