


Montážní adaptér pro procesní senzory

ADAPT IFM-IDF 2

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar] 16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	Aseptoflex
Procesní připojení	Trubkové šroubení 2"
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Upozornění

Obsah balení 1 ks