


Potrubní tvarovka procesního adaptéru DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A/DN50

Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Aseptoflexní závit

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	25
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	328,4
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru		Aseptoflex
Procesní připojení		Trubkové šroubení DN50 DIN 11864-1-A-BS
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866		H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------