


Procesní adaptér Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Aseptoflexní závit
2 Aseptoflexní těsnící hrana

EC 1935/2004 FCM 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	40
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	234,5
Materiály		nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru		Aseptoflex
Procesní připojení		Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4
Hygienický adaptér podle DIN11866		H4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------