


Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



- 1 Aseptoflex Vario
2 Těsnící plocha

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	40
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	197
Materiál, který je v kontaktu s médiem	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4	
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario	
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN40 (1,5") DIN 11851	
Těsnění	Těsnění	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123
	těsnící kroužek: 1, PEEK, v souladu s FDA, E30124

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------