


Procesní adaptér Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 únikový otvor
3 Těsnící plocha



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Oblast nasazení

Provedení	s únikovými otvory
Odolnost proti tlaku [bar]	25

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	462
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
Procesní připojení	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Těsnění	Těsnění
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
----------------	--

E33229



Procesní adaptér Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)3A

Příslušenství (volitelné)

O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123

těsnící kroužek: 1, PEEK, v souladu s FDA, E30124

Upozornění

Obsah balení

1 ks