


Procesní adaptér s přírubovou deskou DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	25
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médii a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	615
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4	
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario	
Procesní připojení	DRD-Flansch Ø 65 mm	
Těsnění	Těsnění	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	

Příslušenství

Dodané položky	O kroužek: 1 x 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
----------------	--

E33242



Procesní adaptér s přírubovou deskou DRD

ADAPT IFM-DRD D=65

Příslušenství (volitelné)

O kroužek: 1 x 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123

těsnící kroužek: 1, PEEK, v souladu s FDA, E30124

Upozornění

Obsah balení

1 ks