


Univerzální procesní adaptér

ADAPT UNI RD52



- 1 O kroužek 38 x 2 (FKM) FDA-konformní
- 2 O kroužek 36 x 3 (EPDM) FDA-konformní
- 3 Těsnící plocha
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	16
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	364,5
----------	-----	-------



Univerzální procesní adaptér

ADAPT UNI RD52

Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit Aseptoflex Vario
Procesní připojení	Univerzální procesní adaptér Rd 52
Těsnění	Těsnění
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4
Příslušenství	
Dodané položky	O kroužek: 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
	O kroužek: 38 x 2, FKM
	O kroužek: 36 x 3, EPDM, v souladu s FDA
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123
	těsnící kroužek, PEEK, v souladu s FDA, E30124
Upozornění	
Obsah balení	1 ks