


Univerzální procesní adaptér

ADAPT UNI RD52



- 1 O kroužek 30x2 FKM
- 2 únikový otvor
- 3 Těsnicí plocha pro O-kroužek 24x2
- 4 O kroužek 36x3 EPDM
- 5 Aseptoflex Vario



EC 1935/2004 FDA

Oblast nasazení

Provedení

příslušenství pro, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85)

Odolnost proti tlaku [bar]

16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.



Univerzální procesní adaptér

ADAPT UNI RD52

Mechanická data	
Hmotnost [g]	390,1
Materiál, který je v kontaktu s médii	nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru	G 1 Aseptoflex Vario
Procesní připojení	Univerzální procesní adaptér Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85
Těsnění	Těsnění
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4
Příslušenství	
Dodané položky	O kroužek: 24 x 2, EPDM, v souladu s FDA, E30054
	O kroužek: 30 x 2, FKM
	O kroužek: 36 x 3, EPDM, v souladu s FDA
Příslušenství (volitelné)	O kroužek: 24 x 2, FKM, v souladu s FDA, E30123
	těsnící kroužek, PEEK, v souladu s FDA, E30124
Upozornění	
Obsah balení	1 ks