

Jednocestná světelná závora

FIBRE OPTIC 2M



Oblast nasazení

Provedení	připojení k infračerveným teplotním senzorům TWxx11
-----------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...250
----------------	------	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	162,8
Připojení světlovodného vlákna		¼"-36UNS-2A
Varianta se snímací hlavou		přímý
Celková délka	[mm]	2000
Min. úhel ohybu	[mm]	120
Uspořádání vláken		●
Materiál vlákna		křemen / křemen
Materiál hlavy vlákna		CuNiZn
Materiál opláštění		Nerezová ocel

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------