


Chladicí zařízení pro infračervené teplotní senzory

COOLING JACKET



Oblast nasazení

Provedení	pro infračervené teplotní senzory TWxxxx, M30
Montáž	Chlazení senzoru (vzduch nebo voda); (TW)
Odolnost proti tlaku [bar]	6

Mechanická data

Hmotnost [g]	388,6
Materiály	Mosaz; Měď; Ocel Pozinkovaný


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------


Chladicí zařízení pro infračervené teplotní senzory

COOLING JACKET

diagramy a grafy



B.



A Montáž

B výkon chlazení

vnitřní teplota jako funkce vnější teploty

T_w
= teplota chladicí vody 1,6 L/min

1: vnitřní teplota [°C]

2: vnější teplota [°C]