


Navařovací ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 100 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Mechanická data

Hmotnost [g]	171,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel Ø 6 mm
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 34 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	≤ 0,6 / -
Instalační délka EL [mm]	99
Délka vrtu (BL) [mm]	137

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------