


Navařovací ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory EL = 300 mm

Odolnost proti tlaku [bar] 400

Přesnost / odchylky

Max. přípustná rychlost proudění [m/s] 25

Mechanická data

Hmotnost [g] 1236

Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Připojení senzoru 1/2" NPS Ø 6 mm vhodný pro G1/2 a 1/2" NPT

Procesní připojení Navařený adaptér Ø 38,1 mm

Instalační délka EL [mm] 191

Délka vrtu (BL) [mm] 228,6

Upozornění

Obsah balení 1 ks