


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=100



1 1,5" Clamp (ISO 2852)



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory EL = 100 mm

Odolnost proti tlaku [bar]

25

Mechanická data

Hmotnost [g]

241

Materiály

nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Připojení senzoru

1/2" NPS Ø 6 mm vhodný pro G1/2 a 1/2" NPT

Procesní připojení

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí

≤ 0,6 / -

Instalační délka EL [mm]

64

Délka vrtu (BL) [mm]

101,6

Upozornění

Obsah balení

1 ks