


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 100 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	25

Mechanická data

Hmotnost [g]	296,2
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	1/2" NPS Ø 6 mm vhodný pro G1/2 a 1/2" NPT
Procesní připojení	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	≤ 0,6 / -
Instalační délka EL [mm]	64
Délka vrtu (BL) [mm]	101,6

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------