


Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Oblast nasazení

Provedení	pro teplotní senzory EL = 150 mm
Odolnost proti tlaku [bar]	25

Mechanická data

Hmotnost [g]	392
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	1/2" NPS Ø 6 mm vhodný pro G1/2 a 1/2" NPT
Procesní připojení	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	≤ 0,6 / -
Instalační délka EL [mm]	115
Délka vrtu (BL) [mm]	152,4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------