



Ponorná trubka pro teplotní senzory

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory EL = 83 mm

Odolnost proti tlaku [bar]

25

Mechanická data

Hmotnost [g]

70

Materiály

nerezová ocel (1.4435 / 316L)

Připojení senzoru

G 3/8 Vnitřní závit Ø 3 mm

Procesní připojení

Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)

Povrchové vlastnosti Ra /
Rz materiálu v kontaktu s
vlhkostí

< 0,4 / -

Instalační délka EL [mm]

38

Délka vrtu (BL) [mm]

83

Upozornění

Obsah balení

1 ks