


Procesní adaptér pro malé průtokové množství

FLOW ADAPT



Oblast nasazení

Aplikace	pro průmyslové nasazení	
Montáž	přes šroubení G1/8A, libovolná montážní poloha ; (SA5)	
Teplota média [°C]		0...80
Odolnost proti tlaku [bar]		100

Měřicí / nastavovací rozsah

Průtoková oblast [ml/min]	2...150
---------------------------	---------

Mechanická data

Hmotnost [g]	212,7
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	M12 x 1
Procesní připojení	G 1/8

Příslušenství

Dodané položky	Těsnění: 1, U-seal
Příslušenství (volitelné)	Adaptér: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptér: ≤ 300 bar, E40236

Upozornění

Upozornění	Lze použít pouze v kombinaci s relativním provozním režimem snímače průtoku.
Obsah balení	1 ks