


Šroubovací adaptér pro procesní senzory

ADAPTER SIL18



Oblast nasazení

Aplikace	pro průmyslové nasazení
Montáž	k montáži do T-kusu
Média	kapalná a plynná média
Odolnost proti tlaku [bar]	300

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	94,8
Způsob montáže	k montáži do T-kusu
Materiály	Pojistná matice: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); Adaptér: nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: FKM 70 Shore A
Připojení senzoru	M18 x 1,5
Procesní připojení	závitové připojení M26 x 1,5
Hloubka zasunutí [mm]	28,5; (Měřicí čidlo SID, SFD, TN)

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------