




Část potrubí pro hlídače spotřeby stlačeného vzduchu

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Provedení pro hlídače spotřeby tlakového vzduchu SD9

Odolnost proti tlaku [bar] 16

Mechanická data

Materiály nerezová ocel (1.4301 / 304); FKM; Hliník Eloxováno

Procesní připojení R 1 1/2

Upozornění

Obsah balení 1 ks