




Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT SD G1



CRN

Oblast nasazení		
Provedení	pro hlídače spotřeby tlakového vzduchu SD	
Teplota média [°C]	-20...85	
Odolnost proti tlaku	50 bar	5 MPa
Schválení / zkoušky		
Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.	
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médii a materiály výrobku u všech aplikací.	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	111,7	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)	
Připojení senzoru	G 1 Vnitřní závit	
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 20 mm	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	