


Tlačítko Teach pro senzory proudění

SC TEACH BUTTON OR

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Provedení pro senzory proudění SC s reléovým výstupem jako spínač

Elektrická data

Frekvence AC	[Hz]	47...63
Tolerance provozního napětí	[%]	15
Provozní napětí	[V]	< 24 AC/DC; (podle SELV/PELV)

Okolní podmínky

Krytí IP 40

Mechanická data

Hmotnost	[g]	225,5
Materiály	nerezová ocel (1.4305 / 303); PA; PMMA	

Upozornění

Upozornění	Prodej ukončen
Obsah balení	1 ks

E40212




Tlačítko Teach pro senzory proudění

SC TEACH BUTTON OR

Elektrické připojení

Kabel: 0,9 m, PUR

Připojení



BN =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá