


Montážní adaptér pro senzory proudění

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

Oblast nasazení

Provedení	Pro senzory průtoku Typ SM2, SM9
Montáž	SM2 SM9
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Mechanická data

Hmotnost [g]	2255,5
Způsob montáže	Adaptér; (otočný)
Materiály	Příruba: nerezová ocel (1.4301 / 304); Adaptér: nerezová ocel (1.4571 / 316Ti); O kroužek: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Připojení senzoru	G 2

E40240



Montážní adaptér pro senzory proudění

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Procesní připojení	Příruba DN50 podle DIN2642 / EN1092-1 typ 2
Příslušenství	
Dodané položky	O-kroužek: 2
Upozornění	
Obsah balení	2 ks