


Montážní adaptér pro senzory proudění

ADAPT G1-CLAMP/D64,0/DIN32676



Oblast nasazení

Provedení	Pro senzory průtoky Typ SM8
Aplikace	pro průmyslové nasazení; Hygienicky čisté provozy
Média	Kapalná média
Odolnost proti tlaku [bar]	16

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	834,5
Materiály	Adaptér: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Připojení senzoru	G 1
Procesní připojení	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)

Příslušenství

Dodané položky	Těsnící kroužek: 2
----------------	--------------------

Upozornění

Obsah balení	2 ks
--------------	------