


Přírubová deska pro hladinové senzory

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 Těsnění

Oblast nasazení

Provedení	pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL
Montáž	v souladu s DIN 24557
Odolnost proti tlaku [bar]	0,5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...80
---------------------	--------

Mechanická data

Hmotnost [g]	183
Způsob montáže	v souladu s DIN 24557
Materiály	Hliník Eloxováno; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM; Těsnění: NBR
Utahovací moment [Nm]	6...9
Připojení senzoru	Adaptace pomocí spony Ø 16 mm
Procesní připojení	Příruba

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------