


Svorkové šroubení pro procesní senzory

MOUNTING ADAPTER G3/4



1 Těsnění

Oblast nasazení

Provedení pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL

Montáž Svorkové šroubení

Odolnost proti tlaku [bar] 0,5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] 0...80

Mechanická data

Hmotnost [g] 250

Rozměry [mm] $\varnothing 39$ / L = 44

Materiály Příruba: Nerezová ocel; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM; Těsnění: Tesnit

Utahovací moment [Nm] 6...9

Připojení senzoru $\varnothing 16$ mm

Procesní připojení závitové připojení G 3/4 vnější závit

Upozornění

Obsah balení 1 ks