


Svorkové šroubení pro procesní senzory

MOUNTING ADAPTER G1



1 Těsnění

Oblast nasazení

Provedení pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL

Montáž Svorkové šroubení

Odolnost proti tlaku [bar] 0,5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] 0...80

Mechanická data

Hmotnost [g] 335

Rozměry [mm] Ø 39 / L = 57

Materiály Příruba: Nerezová ocel; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM; Těsnění: Tesnit

Utahovací moment [Nm] 6...9

Připojení senzoru Ø 16 mm

Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit

Upozornění

Obsah balení 1 ks