


Přírubová deska pro hladinové senzory

FLANGE PLATE 65-80 D16



Oblast nasazení

Provedení	pro kapacitní hladinové senzory LK, LI, LT, LL
Odolnost proti tlaku [bar]	0,5

Mechanická data

Hmotnost [g]	144,5
Materiály	Příruba: Hliník Eloxováno; Pojistná matice: Nerezová ocel; Distanční trubička: Mosaz; Svorkový kroužek: FKM
Utahovací moment [Nm]	6...9
Připojení senzoru	Adaptace pomocí spony Ø 16 mm
Procesní připojení	Příruba

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------