


## Přírubová deska pro hladinové senzory

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



## Oblast nasazení

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Provedení           | pro hladinové senzory LR |
| Montáž              | v souladu s DIN 24557    |
| Tlak v nádobě [bar] | -1...16                  |

## Okolní podmínky

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Okolní teplota [°C] | 0...80 |
|---------------------|--------|

## Mechanická data

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Hmotnost [g]          | 257,3                                               |
| Způsob montáže        | v souladu s DIN 24557                               |
| Materiály             | Příruba: nerezová ocel (1.4305 / 303); Těsnění: NBR |
| Utahovací moment [Nm] | 6...9                                               |
| Připojení senzoru     | závitové připojení G 3/4 Vnitřní závit              |
| Procesní připojení    | Příruba Ø 90 mm                                     |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|