




Koaxiální trubice pro hladinové senzory

LR COAX TUBE G3/4 L700



1 Upevňovací svorky pro centrování kus

CRN

Oblast nasazení	
Provedení	pro hladinové senzory LR
Teplota média [°C]	-40...200
Odolnost proti tlaku [bar]	16
Vakuová odolnost [mbar]	-1000
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	16
Mechanická data	
Hmotnost [g]	420
Materiály	Koaxiální trubice: nerezová ocel (1.4301 / 304); Těsnění: NBR vyztužené vlákno; Středící prvek: PPS vyztužené vlákno; Upevňovací svorky: nerezová ocel (1.4310 / 301)
Připojení senzoru	závitové připojení G 3/4 Vnitřní závit
Procesní připojení	závitové připojení G 3/4 vnější závit
Délka L [mm]	700
Příslušenství	
Dodané položky	Těsnění: 1
Upozornění	
Obsah balení	1 ks