


Procesní adaptér pro hygienické trubkové šroubení

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25

EC 1935/2004 FCM 

Oblast nasazení		
Odolnost proti tlaku	[bar]	40
Schválení / zkoušky		
Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.	
Bezpečnostní pokyny	Prověřte vhodnost a snášelnivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.	
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	219,5
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)	
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel	
Procesní připojení	Šroubení pro trubky rozvádějící mléko DN25 (1") DIN 11851	
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4	
Hygienický adaptér podle DIN11866	H4	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	