




Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 únikový otvor



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Oblast nasazení

Provedení	s únikovými otvory
Odolnost proti tlaku [bar]	25
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar]	25

Mechanická data

Hmotnost [g]	203
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------