


## Procesní adaptér Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 únikový otvor



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

## Oblast nasazení

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Provedení                           | s únikovými otvory |
| Odolnost proti tlaku [bar]          | 16                 |
| MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] | 16                 |

## Mechanická data

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hmotnost [g]                                                 | 268                                  |
| Materiály                                                    | nerezová ocel (1.4435 / 316L)        |
| Připojení senzoru                                            | G 1/2 těsnící kužel                  |
| Procesní připojení                                           | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
| Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí | 0,4 / 4                              |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|