

Šroub s víčkem/krytem

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: regulátor průtoku 0,3 mm

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	630
----------------------	-------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-10...60
----------------	------	----------

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení

Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.

Bezpečnostní pokyny

Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	76,2
----------	-----	------

Materiály	pouzdro konektoru: ocel (1.0718); povrchové vlastnosti: zinek / nikl šedá; Těsnění: NBR
-----------	---

Připojení senzoru	G 1/4
-------------------	-------

Procesní připojení	M16 x 2 Minimes
--------------------	-----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------