


Měřicí kolečko

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Oblast nasazení

Provedení

pravoúhlé vroubkování

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-30...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

66,8

Vnitřní průměr

[mm]

6

Vnější průměr

[mm]

63,6

Materiály

kolo: Hliník; povrchové vlastnosti: Hliník

Obvod

[mm]

200

Upozornění

Obsah balení

1 ks