




Flexibilní spojky pro rotační senzory

COUPLING 25-6-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 Hloubka der Klemmnabe

Mechanická data

|                                |         |                                     |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Hmotnost                       | [g]     | 27                                  |
| Rozměry                        | [mm]    | Ø 25 / L = 24                       |
| Materiály                      |         | Hliník                              |
| Utahovací moment               | [Nm]    | utahovací momentové šrouby: 120 Ncm |
| Vnější průměr D                | [mm]    | 25                                  |
| Vnitřní průměr 1               | [mm]    | 6                                   |
| Vnitřní průměr 2               | [mm]    | 10                                  |
| Hloubka upínacího náboje       | [mm]    | 7                                   |
| Svorkový šroub                 | [mm]    | M4 x 6 - ISO 4029 (4x)              |
| Délka                          | [mm]    | 24                                  |
| Max. otáčky, mechanické        | [U/min] | 8000                                |
| Max. axiální přesazení hřídele | [mm]    | ± 0,5                               |
| Max. radiální nesouosost       | [mm]    | ± 0,3                               |
| Max. úhlové posunutí           | [°]     | ± 4,0                               |

Upozornění

|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upozornění   | Uvedené hodnoty platí pro spojky se shora uvedenými otvory nábojů (hlav) při okolní teplotě odpovídající 23 °C.<br>hodnoty uvedené pro radiální,úhlové a axiální nasazení jsou hodnoty maximální.v provozu nemohou být tyto max.hodnoty dosahovány |
| Obsah balení | 1 ks                                                                                                                                                                                                                                               |