


Volně svorkovatelny konektor

SSTGR120ALLFKZE

Položka již není dostupná - archivní záznam



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	4,5...30 DC
-----------------	-----	-------------

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-40...125
----------------	------	-----------

Krytí	IP 40
-------	-------

Mechanická data

Rozměry	[mm]	33 x 33 x 75
---------	------	--------------

Materiály	Mosaz Opláštěno plastem
-----------	-------------------------

Tvarovaný materiál	Mosaz, Opláštěno plastem
--------------------	--------------------------

Materiál převlečné matice	Mosaz, Opláštěno plastem
---------------------------	--------------------------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Letované spojení: ...1 mm²

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x Bajonett, přímý; Materiál držáku: Mosaz, Opláštěno plastem; Uzamčení: Mosaz, Opláštěno plastem



E60049



Volně svorkovatelný konektor

SSTGR120ALLFKZE

Připojení

