


Měřicí kolečko

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Oblast nasazení

Provedení

hladká umělá hmota

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-30...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

536

Vnitřní průměr

[mm]

10

Vnější průměr

[mm]

159,15

Materiály

kolo: Hliník; povrchové vlastnosti: PU

Utahovací moment

[Nm]

3; (Upevňovací šroub)

Tvrdost povrchu

90 Shore A

Obvod

[mm]

500

Upozornění

Obsah balení

1 ks