

## Propojovací kabel s konektorem

ADOGK170MSL005B17

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Elektrická data

|                 |     |             |
|-----------------|-----|-------------|
| Provozní napětí | [V] | 4,5...30 DC |
|-----------------|-----|-------------|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -10...85 |
|----------------|------|----------|

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| Krytí |  | IP 67 |
|-------|--|-------|

## Mechanická data

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| Hmotnost | [g] | 550 |
|----------|-----|-----|

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
| Rozměry | [mm] | 28 x 28 x 52 |
|---------|------|--------------|

|           |  |                                       |
|-----------|--|---------------------------------------|
| Materiály |  | Mosaz Opláštěno plastem; PA 6.6 černá |
|-----------|--|---------------------------------------|

|                    |  |                                   |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| Tvarovaný materiál |  | mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem |
|--------------------|--|-----------------------------------|

|                           |  |                                                      |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------|
| Materiál převlečné matice |  | Mosaz, Opláštěno plastem / PA 6.6, Opláštěno plastem |
|---------------------------|--|------------------------------------------------------|

## Upozornění

|              |  |      |
|--------------|--|------|
| Obsah balení |  | 1 ks |
|--------------|--|------|



## Propojovací kabel s konektorem

ADOGK170MSL005B17


### Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: Mosaz, Opláštěno plastem

konektorové provedení: 1 x M23, přímý; Materiál držáku: mosaz / PA 6.6, Opláštěno plastem; Uzamčení: PA 6.6, Opláštěno plastem



### Připojení

|    |        |
|----|--------|
| 1  | BU     |
| 2  | BK     |
| 3  | RD     |
| 4  | WH     |
| 5  | GN     |
| 6  | BN     |
| 7  | BN/GN  |
| 8  | VT     |
| 9  | YE     |
| 10 | WH/GN  |
| 11 | screen |
| 12 | BU/BK  |
| 13 | RD/BK  |
| 14 | GY     |
| 15 | GN/BK  |
| 16 | YE/BK  |
| 17 | PK     |

|          |                |
|----------|----------------|
|          | Barvy vodičů : |
| BK =     | černá          |
| BN =     | hnědá          |
| BU =     | modrá          |
| GN =     | zelená         |
| GY =     | šedá           |
| PK =     | růžová         |
| RD =     | červená        |
| VT =     | fialová        |
| WH =     | bílá           |
| YE =     | žlutá          |
| screen = | Stínění        |